

**DNMG 150608, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 SW05 Laji: AV05
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	Ti
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	MQ

Laji	AV05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä