

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 9
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	30 mm
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L12
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 9

269028 9

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500