

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 4
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitysvipu	259015 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525M11
Aluslevy	259031 7
Terän koko	11 mm
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	33 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500