

**Garant****Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 40/3
GTIN	4045197680303
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto $L_3$	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$	49 mm
Pistoleveys w	3 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ sisätyöstö	11,5 mm
Kokonaispituus L	350 mm
Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$	60 mm
varren Ø $D_s$	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8	279815 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500