

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500