

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä