

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	269005 6
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	40 mm
Terän koko	12 mm
Keskisiirto $L_3$	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
ISO-koodi pidin	A32S SCLCR/L12
Aluslevyn ruuvi	269013 5
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Kokonaispituus $L$	250 mm
Kiinnityspituus $L_2$	31 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren Ø $D_s$	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500