

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysvipu	259015 8
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Aluslevy	259031 28
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K15
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	15 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500