

**LOCTITE****Kierretiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: 572****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083321 572
GTIN	5010266572321
Tuoteluokka	04L

**Kuvaus****Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

**Käyttö:**

Hitaasti kovettuva, putkenosille, hanoille ja venttiileille.

**Huomautus:**

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

**Tekninen kuvaus**

Kierrekoolle tuumaa	3 tuuma
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Kierrekoolle M enint.	M80

Toimintalujuus vastaa	72 h
Pienin irtoamislujuus	7 Nm
Valmistajamerkintä	LOCTITE 572
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kosketuslujuusaika	12 min
Väri	valkoinen
Dynaaminen viskositeetti	14400 - 28600 mPas
soveltuu käyttöalueelle	Putkikierre
soveltuu käyttöalueelle	Liitântäkappaleet
Täyttö	50 ml
Maksimirakomitta	0,1 mm
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
soveltuu materiaalille	Metalli
Muoto	Tahnamainen
leimahduslämpötila	93 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine