

Garant
Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w: 25/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273791 25/4
GTIN	4045197485410
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan käänntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t _{max} sisätyöstö	9,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Keskisiirto L ₃	19 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	40 mm
varren Ø D _s	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500