


Garant**CC.T 060204, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SS

Toleranssi: MF

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mmSyöttö f : 0,05 - 2,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 2,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä