

**DNMG 150604, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä