

Garant**SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:
25/2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 25/2,5
GTIN	4045197485366
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2,5 mm
Keskisiirto L_3	19 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} sisätyöstö	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{\min}	32 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L_1	40 mm
varren Ø D_s	25 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500