

Garant**CC.T 09T304, Laji: CU7010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 CU7010 Laji: CU7010
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	80 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Oheiskäyttö	M
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
Laji	CU7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä