

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	11 mm
Jousisarja	259044 4
Aluslevy	259031 7
Keskisiirto L <sub>3</sub>	18,5 mm
ISO-koodi pidin	A25R PDUNR/L11
Kiinnitysvipu	259015 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500