

Garant**Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:
40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 40/4
GTIN	4045197580306
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	27 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} sisätyöstö	13 mm
Pistoleveys w	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{\min}	49 mm
Kokonaispituus L	350 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L_1	60 mm
varren Ø D_s	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8	279815 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500