

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 28
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	36 mm
Terän koko	15 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Jousisarja	259044 2
Varren koko	32 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 3232P15
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500