


**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CCMT 060202 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 2,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm

lastunmurtaja	SS
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä