

**Garant****Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
16/3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273791 16/3   |
| GTIN         | 4045197525048 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| $t_{\max}$ sisätyöstö            | 6 mm                    |
| Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$ | 23 mm                   |
| Pistoleveys w                    | 3 mm                    |
| Keskisiirto $L_3$                | 14,5 mm                 |
| Ruuvi                            | 279815 9 (TX25; 4,5 Nm) |
| Kokonaispituus L                 | 180 mm                  |
| Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$ | 30 mm                   |
| varren Ø $D_s$                   | 16 mm                   |
| Käyttötapa                       | Vasen                   |
| Sisäjähdytys                     | kyllä                   |
| aksaalinen pisto mahdollinen     | kyllä                   |
| Tuotetyyppi                      | Sisäorvauspidin         |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9   | 279815 9    |
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys<br>Kokonaispituus 50 mm               | 659874 50   |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin<br>kristysmomentti 1600 cNm   | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili<br>TX25                 | 674248 TX25 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |