

**Garant**
**Kiinnityspidin taivutettu – ulko 90°, Oikea, Varren leveys b: 16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273805 16
GTIN	4045197499967
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Malli:**

- Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
- Kiinnityssruuvien suurin kiristysmomentti on laseroitu varten optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

**Sopii :**

Teränpidin nro 273821; 273823; 273825; 273829.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnityssruuvit.

**Huomautus:**

Tilaa teränpitimet erikseen.

Pään pituus L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Tekninen kuvaus**

L <sub>2</sub>	29 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Varren leveys b	16 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9