

**Garant****Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 20/3
GTIN	4045197485373
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	14,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Pistoleveys w	3 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	6 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Kokonaispituus L	200 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500