

Garant

Kiinnityspidin taivutettu – ulko 90°, Oikea, Varren leveys b: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273805 25
GTIN	4045197499981
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:

- Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
- Kiinnitysruuvin suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

Sopii :

Teränpidin nro 273821; 273823; 273825; 273829.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Tilaa teränpitimet erikseen.

Pään pituus L₁: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

L₂: 38 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tekninen kuvaus

L ₂	38 mm
Pään pituus L ₁	20,5 mm
Varren leveys b	25 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Kokonaispituus L	160 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600