

**Garant****Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
25/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 25/6
GTIN	4045197640529
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ sisätyöstö	9,5 mm
Pistoleveys w	6 mm
Keskisiirto $L_3$	19 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$	32 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$	40 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500