

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302292 6 |
| GTIN | 4045197288486 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ulko-Ø D | 27 mm |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin | SK 50lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |
| Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302416 20/6 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302415 20/6 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Vetospulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |

| | |
|---|-------------|
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50 | 354225 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302412 20/6 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302410 16/6 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302410 20/6 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302412 16/6 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |