

Garant**Kiinnityspidin taivutettu – ulko 90°, Vasen, Varren leveys b: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273806 20
GTIN	4045197500007
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

- **Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.**
- **Kiinnitysruuvien suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.**
- **Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.**

Sopii :

Teränpidin nro 273820; 273822; 273824; 273828.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Tilaa teränpitimet erikseen.

Pään pituus L₁: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 135 mm

L₂: 33 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L ₂	33 mm
Varren leveys b	20 mm
Pään pituus L ₁	20,5 mm

Kokonaispituus L	135 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9