

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302267 8
GTIN	4045197646224
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
	302415 20/8

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø
d / Ø D1 20/8 mm

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Kavennin Tyyppi SU1

354210 SU1

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm

354236 6-9

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40

354225 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308700 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

