

Garant**Kiinnityspidin taivutettu – ulko 90°, Vasen, Varren leveys b: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273806 25
GTIN	4045197500014
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

- Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
- Kiinnityssruuvien suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

Sopii :

Teränpidin nro 273820; 273822; 273824; 273828.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnityssruuvit.

Huomautus:

Tilaa teränpitimet erikseen.

Pään pituus L₁: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

L₂: 38 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	20,5 mm
Varren leveys b	25 mm
L ₂	38 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Kokonaispituus L	160 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi	279910
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50