

Garant**Kutistusistukka, SK 40 A = 200, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302278 12
GTIN	4045197294265
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).
Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 40 A = 200
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
	308625 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrättätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40