

Garant**Kutistusistukka, SK 50 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302310 6
GTIN	4045197288684
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	SK 50 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäättöruuvin Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäättöruuvin Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman pituudensäättöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäättöruuvia Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50