



## Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2465-L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079162 S2465-L
GTIN	
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. PRO S24 -pistooliruuvinvääntimissä on poiskytkentätoiminto, joka takaa korkean ruuvauslaadun. Nämä työkalut täyttävät teollisuuden tehoa, tarkkuutta ja vakautta koskevat vaatimukset. Ergonomisesti hyvin tasapainotetut PRO-pienruuvaimet ovat käteviä, tehokkaita ja niissä on helppo vääntömomentin säätö.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Bit-teräistukka	F 6,3
Vääntömomenttialue	0,8-6,5 Nm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Pituus	232 mm
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M5
Enimmäisilmantarve	870 l/min

Enimmäiskierrosluku	1000 min <sup>-1</sup>
Toimintäääni	87 dB(A)
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Paino	0,8 kg
Rakenne	Suora
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain