




Kutistusistukka, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302288 14 |
| GTIN | 2050001689955 |
| Tuoteluokka | 33W |

Kuvaus

Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Lasihelmipuhallettu.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ulko-Ø D | 34 mm |
| Sovitin | SK 50 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302288-14>