

Garant**Kutistusistukka, SK 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302266 20
GTIN	4045197646156
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	33 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
	308625 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien
Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308700 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1

354215 CU1

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm

354240 20-32