

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302292 14
GTIN	4045197288523
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
	302412 25/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin  
Ø d / Ø D1 25/12 mm

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308765 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm 302416 32/12

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle  
50 308830 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm 302410 25/12

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 308600 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm 302416 25/14

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm 354235 12,1-16

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm 354240 12-20

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm 302410 25/14

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman  
pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1  
32/14 mm 302414 32/14

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 354215 CU1

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 308640 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308760 50

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308795 50

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm 354236 12,1-16

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø  
d / Ø D1 20/12 mm 302415 20/12

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-  
varteen 50 308720 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-  
varteen 50 308615 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 308650 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 308610 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 308605 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308820 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis.  
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12