

**Garant****Kutistusistukka, SK 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302266 4
GTIN	4045197646064
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Jäähdytysyksikkö Tyypäi CU1	354215 CU1
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40