

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302267 16
GTIN	4045197646262
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
	308801 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm 354235 12,1-16

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 308625 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308830 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308760 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308615 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/16 mm 302412 25/16

Erikoisvetospultti, ilman sisäkerrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308700 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308790 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm 354236 12,1-16

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 354215 CU1

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm 302410 32/16

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm 354240 12-20

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/16 mm 302412 32/16

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308650 40

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40 354225 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 308640 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40