

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302292 16
GTIN	4045197288530
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 50	308720 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 50	308615 50