

**Garant****Kutistusistukka, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302285 18
GTIN	4045197288158
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ulko-Ø D	41 mm
Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 50	308615 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Työkalan peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrättätiivistetty Sopii ISO- varteen 50	308720 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308820 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50