

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302267 20
GTIN	4045197646286
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D ₂	33 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 40 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
	308615 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308802 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308830 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/20 mm 302412 32/20

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308760 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308790 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308650 40

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm 354235 16,1-22

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308620 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm 302416 32/20

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 308610 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm 354240 20-32

Kavennin Tyyppi SU1 354210 SU1

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 354215 CU1

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 308625 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm 354236 16,1-22

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 308640 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308801 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40