

Garant
Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	302292 20
GTIN	4045197288554
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	33 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	41 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
	308820 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308615 50

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1

354215 CU1

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308620 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50

308610 50

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308830 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308650 50

Kavennin Tyyppi SU1

354210 SU1

Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50

308600 50

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308760 50