

Garant**WCHX 130508, Tyyppi: SM**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268496 SM
GTIN	4045197471024
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 26.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 26 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 220 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 110 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 220 m/min
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	110 - 140 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
tyyppi	SM
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 130508
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	26 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä