

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 50/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	AH06X SCLDR/LS4
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Keskisiirto $L_3$	3,5 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Kiinnityspituus $L_2$	5,54 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200