

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 66/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	AH08H SCLDR/LS4
Terän koko	4 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	9,05 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Keskisiirto L_3	4,5 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L_2	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren \varnothing D_s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200