

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 45/S4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268706 45/S4 |
| GTIN | 4045197591944 |
| Tuoteluokka | 21V |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 10 |
| ISO-koodi pidin | AH04X SCLDR/LS4 |
| Terän koko | 4 mm |
| Sopiva kääntöterä | CDCT S4010. |
| Keskisiirto L ₃ | 2,5 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 4,57 mm |
| Kokonaispituus L | 65 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 3,58 mm |
| Asetuskulma κ | 97 astetta |
| varren Ø D _s | 4 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 5×D |
| Lastuava aine | HSS |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10 | 269028 10 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6 | 674248 TX6 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |