

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 46/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,78 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
ISO-koodi pidin	AH05X SCLDR/LS4
Terän koko	4 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Kiinnityspituus L ₂	4,6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200