



## LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: M18AL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.

- **Kätevä ja äärimmäisen kestävä akkukäyttöinen valaisin, jonka valoteho on 1 500 luumenia.**
- **2 kirkaustasoa.**
- **Integroitu kahva. Voidaan ripustaa pysty- ja vaakatasossa putkeen, Ø 13 mm.**

#### Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

#### Toimituksen sisältö:

**Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.**

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M18AL-0
Valovirta, porras 2	780 lm
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni

Paino ilman akkua	1700 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta	1500 lm
Lamppu	LED-moduuli
Kokonaispituus	220 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18