

**Garant****WCHX 10T308, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Tuoteluokka	21K

**Kuvaus****Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 20.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 20 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 65 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Pääkäyttöalue	UNI
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	65 - 200 m/min
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 10T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	20 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä