

duMONT

Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9, Tyyppi: 20-25



Tilaustiedot

Tilausnumero	290400 20-25
GTIN	662600445010
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Malli:

Valikoima työntöaventimia **HSS** nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

Sisältö:

1 avennin nro 290405: 20F1, 22F1, 25F1

1 ohjainholkki nro 290415: Tyyppi F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Huomautus:

- **Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.**
- **Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.**
- **AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	sopii rajoituksin
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu

Tarvikkeet

Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 25F1	290405 25F1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 75F1 mm	290415 75F1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 20F1	290405 20F1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 90F1 mm	290415 90F1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 70F1 mm	290415 70F1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 22F1	290405 22F1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 80F1 mm	290415 80F1