

**LOCTITE****Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 290**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083301 290
GTIN	4058093009031
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

**Nestemäinen kierrelukitusliima.****Käyttö:**

**Tiukahko** – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

**Keskitiukka** – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

**Erittäin tiukka** – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Pienille ruuveille kokoon M6 asti ja ruuvien jälkikäteiskiristykseen.

**Huomautus:**

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

## Tekninen kuvaus

Kierrekoolle M enint.	M6
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki

Valmistajamerkintä	LOCTITE 290
Pienin irtoamislujuus	10 Nm
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Muoto	nestemäinen
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	Huokoisuutta valu- ja sintrauskovametalliosissa
soveltuu käyttöalueelle	Huokoisuutta hitsisaumoissa
soveltuu käyttöalueelle	esiasennetut ruuviliitännät
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	29 kk
Täyttö	50 ml
Ominaisuudet	irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	suuri kapillaarivaikutus
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
Väri	vihreä
leimahduslämpötila	93,3 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Toimintalujuus vastaa	3 h
Kosketuslujuus aika	20 min
Dynaaminen viskositeetti	20 - 55 mPas
Purkaminen	vain lämmittämällä
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,07 g/cm <sup>3</sup>

Tuotenimen määrite	50 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

---

## Tarvikkeet

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja Pullokoko 50 ml	083344 50
---	-----------