

duMONT

Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9, Tyyppi: 2-3



Tilaustiedot

Tilausnumero	290400 2-3
GTIN	662600444976
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Malli:

Valikoima työntöaventimia **HSS** nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

Sisältö:

1 avennin nro 290405: 2A; 3A
1 ohjausholkki nro 290415: Tyyppi A:
6; 8; 10

Huomautus:

- **Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.**
- **Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.**
- **AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	sopii rajoituksin
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu

Tarvikkeet

Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 10A mm	290415 10A
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 2A	290405 2A
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 8A mm	290415 8A
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 3A	290405 3A
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 6A mm	290415 6A