

Garant**Kutistusistukka kapea, SK 50 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302342 5 |
| GTIN | 4045197505330 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Integroitu työvälneiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!**
- **Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).**

Käyttö:

- **Työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 9 mm |
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 5 mm |
| Ulko-Ø D | 25 mm |
| Sovitin | SK 50 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50 | 354225 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/5 mm | 302410 20/5 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 16/5 mm | 302410 16/5 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |

| | |
|---|-----------|
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |